

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1.5/16-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1.5/16-18
GTIN	4062406049171
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 33,338 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D₃: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 32,1 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Standard	DIN 376
Ø navoja	33,338 mm
Nagib navoja	1,411 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Navoji po colu	18
Dubina navoja	83,3 mm

Broj steznih utora	4
Ø drške D _s	28 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	32,1 mm
4-kutna drška □	22 mm
Vrsta navoja	UNEF
Veličina navoja	1.5/16-18 UNEF
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje