

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 7/16-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 7/16-16
GTIN	4062406046033
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 11,112 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 9,576 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	110 mm
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	9,576 mm
Ø navoja	11,112 mm
Dubina navoja	27,78 mm

Navoji po colu	16
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	7 mm
Standard	DIN 376
Nagib navoja	1,588 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	9 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	7/16-16 UN LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje