

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1.11/16-12****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-------------------|
| Broj narudžbe | 130045 1.11/16-12 |
| GTIN | 4062406049591 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 42,86 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D₃: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 40,85 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------|----------|
| Ø navoja | 42,86 mm |
| Navoji po colu | 12 |
| Rezni materijal | HSS E |
| 4-kutna drška □ | 29 mm |
| Ukupna duljina L | 220 mm |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Standard | DIN 376 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Nagib navoja | 2,117 mm |
| Broj steznih utora | 4 |
| Dubina navoja | 107,15 mm |
| Ø osnovne rupe | 40,85 mm |
| Ø drške D _s | 36 mm |
| Vrsta navoja | UN |
| Veličina navoja | 1.11/16-12 UN |
| Prevlaka | TiN |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |