

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1.7/16-18

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130045 1.7/16-18
GTIN	4062406049300
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 36,512 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D_s: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 35,3 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	18
Dubina navoja	91,28 mm
Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina L	200 mm
4-kutna drška □	22 mm
Nagib navoja	1,411 mm
Ø drške D _s	28 mm

Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	35,3 mm
Ø navoja	36,512 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNEF
Veličina navoja	1.7/16-18 UNEF
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje