

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 11/16-20

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130045 11/16-20
GTIN	4062406048549
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 17,462 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D₃: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 16,25 mm

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 376
Ø navoja	17,462 mm
Navoji po colu	20
Broj steznih utora	4
Ukupna duljina L	125 mm
4-kutna drška □	11 mm

Ø drške D _s	14 mm
Dubina navoja	43,7 mm
Broj oštrica Z	4
Nagib navoja	1,27 mm
Ø osnovne rupe	16,25 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	11/16-20 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje