

Garant
Strojni urezник za slijepe rupe, TiN, tip: 2-18

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130045 2-18
GTIN	4062406049850
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 50,8 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D_s: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 49,5 mm

Tehnički opis

Ø navoja	50,8 mm
4-kutna drška □	32 mm
Ø osnovne rupe	49,5 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	40 mm
Dubina navoja	127 mm

Broj steznih utora	4
Navoji po colu	18
Standard	DIN 376
Nagib navoja	1,411 mm
Broj oštrica Z	4
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	2-18 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje