

**Garant**
**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: NO.12-32**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 NO.12-32
GTIN	4062406047931
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 5,486 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,8 mm

**Tehnički opis**

Standard	DIN 371
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Broj oštrica Z	3
Dubina navoja	13,7 mm
Ø navoja	5,486 mm

Nagib navoja	0,794 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Navoji po colu	32
Ø osnovne rupe	4,8 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Vrsta navoja	UNEF
Veličina navoja	12-32 UNEF
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje