

**Garant**
**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 1/2-18**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 1/2-18
GTIN	4062406048334
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 12,7 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 11,4 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	1,411 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	11,4 mm
Dubina navoja	31,75 mm
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	9 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	11 mm

Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	18
Ukupna duljina L	110 mm
Ø navoja	12,7 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1/2-18 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje