

**Garant****Strojni ureznik za slijepu rupe, TiN, tip: 5/8-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 5/8-20
GTIN	4062406048471
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 15,875 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14,67 mm

**Tehnički opis**

Dubina navoja	39,7 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	1,27 mm
Ø osnovne rupe	14,67 mm
Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	110 mm

Ø navoja	15,875 mm
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	9 mm
Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	20
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	5/8-20 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje