

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 9/16-14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 9/16-14
GTIN	4062406048433
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 14,288 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 12,6 mm

**Tehnički opis**

Standard	DIN 376
4-kutna drška □	9 mm
Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	35,72 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Ø osnovne rupe	12,6 mm

Broj steznih utora	3
Nagib navoja	1,814 mm
Ø navoja	14,288 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	11 mm
Navoji po colu	14
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	9/16-14 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje