

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 2-8

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130045 2-8
GTIN	4062406049904
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 50,8 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D_s: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 47,8 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	127 mm
Ø osnovne rupe	47,8 mm
Broj steznih utora	4
4-kutna drška □	32 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	40 mm
Ø navoja	50,8 mm

Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina L	250 mm
Nagib navoja	3,175 mm
Navoji po colu	8
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	2-8 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje