

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 15/16-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 15/16-16
GTIN	4062406048785
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 23,812 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 22,3 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	4
Ukupna duljina L	160 mm
Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	59,53 mm
Ø drške D _s	18 mm
Navoji po colu	16
4-kutna drška □	14,5 mm

Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	22,3 mm
Nagib navoja	1,588 mm
Ø navoja	23,812 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	15/16-16 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje