

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, MF: M26X2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130005 M26X2
GTIN	4062406005658
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 24 mm

Tehnički opis

Ø navoja	26 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	4
4-kutna drška □	14,5 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H

Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20
Ø osnovne rupe	24 mm
Broj steznih utora	4
Ø drške D _s	18 mm
Standard	DIN 376
Dubina navoja	78 mm
Nagib navoja	2 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M26×2
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje