

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: NO.6-40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 NO.6-40
GTIN	4062406047788
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 3,505 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 4 mm

4-kutna drška □: 3 mm

Ø osnovne rupe: 2,95 mm

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	3 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	4 mm
Standard	DIN 371
Ø navoja	3,505 mm
Ukupna duljina L	56 mm
Dubina navoja	8,8 mm

Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	2,95 mm
Nagib navoja	0,635 mm
Navoji po colu	40
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	6-40 UNF
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje