

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, tip: 11/16-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130045 11/16-12
GTIN	4062406048563
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 17,462 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D_s: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 15,5 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	14 mm
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	15,5 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Navoji po colu	12
Ukupna duljina L	125 mm
4-kutna drška □	11 mm

Ø navoja	17,462 mm
Dubina navoja	43,7 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	4
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	11/16-12 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje