

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, MF: M11X0,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130005 M11X0,5
GTIN	4062406004446
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	110 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX

Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20
Broj steznih utora	3
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	7 mm
Ø navoja	11 mm
Nagib navoja	0,5 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	10,5 mm
Dubina navoja	33 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	9 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M11×0,5
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje