

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.1/4-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 1.1/4-24
GTIN	4062406051310
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 31,75 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D_s: 25 mm

4-kutna drška □: 20 mm

Ø osnovne rupe: 30,75 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Ø drške D _s	25 mm
Broj steznih utora	4
Navoji po colu	24
Ø osnovne rupe	30,75 mm
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	180 mm

Ø navoja	31,75 mm
Standard	DIN 376
Nagib navoja	1,058 mm
4-kutna drška □	20 mm
Dubina navoja	79,38 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	1.1/4-24 UNS LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje