

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.15/16-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 1.15/16-20
GTIN	4062406052041
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 49,212 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D_s: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 48 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	20
Broj oštrica Z	4
Ø drške D _s	40 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	48 mm
4-kutna drška □	32 mm

Nagib navoja	1,27 mm
Standard	DIN 376
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	123 mm
Ø navoja	49,212 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.15/16-20 UN LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje