

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 5/16-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 5/16-18
GTIN	4062406050368
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 7,938 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 6,55 mm

**Tehnički opis**

4-kutna drška □	6,2 mm
Standard	DIN 371
Ø navoja	7,938 mm
Broj oštrica Z	3
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Navoji po colu	18
Nagib navoja	1,411 mm

Ukupna duljina L	90 mm
Dubina navoja	19,85 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	6,55 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	5/16-18 UNC LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje