

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 3/8-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 3/8-16
GTIN	4062406050443
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 9,525 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 10 mm

4-kutna drška □: 8 mm

Ø osnovne rupe: 7,95 mm

**Tehnički opis**

Navoji po colu	16
Ø navoja	9,525 mm
Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	100 mm
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	1,588 mm
Ø osnovne rupe	7,95 mm

Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Dubina navoja	23,83 mm
4-kutna drška □	8 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	3
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	3/8-16 UNC LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje