

Garant
Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.10-40

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130046 NO.10-40
GTIN	4062406050085
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 4,826 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,2 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	6 mm
Ø osnovne rupe	4,2 mm
Dubina navoja	12,1 mm
Nagib navoja	0,635 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3

Ø navoja	4,826 mm
Ukupna duljina L	70 mm
Navoji po colu	40
4-kutna drška □	4,9 mm
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	10-40 UNS LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje