

**Garant****Strojni ureznik za prolazne i slijepo rupe, bez prevlake, tip: 2.3/4-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130050 2.3/4-8
GTIN	4062406052539
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 69,85 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 66,8 mm

**Tehnički opis**

Dubina navoja	104,78 mm
Navoji po colu	8
Nagib navoja	3,175 mm
Broj steznih utora	8
Ukupna duljina L	160 mm
Broj oštrica Z	8
4-kutna drška □	39 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	50 mm

Ø osnovne rupe	66,8 mm
Rezni materijal	HSS
Ø navoja	69,85 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	2.3/4-8 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje