

Garant**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 2.3/8-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130050 2.3/8-16
GTIN	4062406052317
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 60,325 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D₃: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 58,85 mm

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS
Broj steznih utora	6
Navoji po colu	16
Ø osnovne rupe	58,85 mm
Dubina navoja	90,49 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Nagib navoja	1,588 mm
Broj oštrica Z	6

Ø navoja	60,325 mm
4-kutna drška □	39 mm
Ø drške D _s	50 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	2.3/8-16 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje