

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.4-40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 NO.4-40
GTIN	4062406049997
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 2,845 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D₃: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,27 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	2,27 mm
Ukupna duljina L	56 mm
Nagib navoja	0,635 mm
4-kutna drška □	2,7 mm
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	2,845 mm
Standard	DIN 371

Navoji po colu	40
Ø drške D _s	3,5 mm
Dubina navoja	7,1 mm
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	4-40 UNC LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje