

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 2.1/4-20**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130050 2.1/4-20
GTIN	4062406052218
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 57,15 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 45 mm

4-kutna drška □: 35 mm

Ø osnovne rupe: 56,03 mm

**Tehnički opis**

Navoji po colu	20
Ø drške D <sub>s</sub>	45 mm
4-kutna drška □	35 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Dubina navoja	85,73 mm
Rezni materijal	HSS
Broj oštrica Z	6
Broj steznih utora	6

Ø navoja	57,15 mm
Ø osnovne rupe	56,03 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	2.1/4-20 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje