

**Garant****Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 3-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130050 3-10
GTIN	4062406052645
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 76,2 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 73,8 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	8
Ø drške D <sub>s</sub>	50 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Ø osnovne rupe	73,8 mm
Dubina navoja	114,3 mm
Navoji po colu	10
Nagib navoja	2,54 mm
Broj steznih utora	8

4-kutna drška □	39 mm
Ø navoja	76,2 mm
Rezni materijal	HSS
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	3-10 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje