

Garant
Strojni ureznik za prolazne i slijepo rupe, bez prevlake, tip: 3.3/4-4

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130050 3.3/4-4
GTIN	4062406052959
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 4

Ø navoja: 95,25 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D_s: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 88,76 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	4
Broj steznih utora	10
Ø osnovne rupe	88,76 mm
Ø drške D _s	56 mm
Dubina navoja	142,88 mm
4-kutna drška □	44 mm
Nagib navoja	6,35 mm
Rezni materijal	HSS

Ø navoja	95,25 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Broj oštrica Z	10
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	3.3/4-4 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje