

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.10-24****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 130046 NO.10-24 |
| GTIN           | 4062406050122   |
| Razred artikla | 10N             |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 4,826 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 3,82 mm

**Tehnički opis**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Broj oštrica Z         | 3        |
| Nagib navoja           | 1,058 mm |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| 4-kutna drška □        | 4,9 mm   |
| Broj steznih utora     | 3        |
| Standard               | DIN 371  |
| Navoji po colu         | 24       |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Rezni materijal            | HSS E                                |
| Ø navoja                   | 4,826 mm                             |
| Dubina navoja              | 12,1 mm                              |
| Ø osnovne rupe             | 3,82 mm                              |
| Ukupna duljina L           | 70 mm                                |
| Vrsta navoja               | UNC-LH                               |
| Veličina navoja            | 10-24 UNC LH                         |
| Prevlaka                   | TiN                                  |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | C                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2xD kod slijepe rupe              |
| Smjer rezanja              | lijevi                               |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrdla za navoje                     |