

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 3.1/4-18**

**Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 130050 3.1/4-18 |
| GTIN           | 4062406052706   |
| Razred artikla | 10N             |

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 82,55 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 81,25 mm

**Tehnički opis**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Dubina navoja          | 123,83 mm |
| 4-kutna drška □        | 39 mm     |
| Broj oštrica Z         | 8         |
| Ukupna duljina L       | 160 mm    |
| Rezni materijal        | HSS       |
| Nagib navoja           | 1,411 mm  |
| Broj steznih utora     | 8         |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 50 mm     |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Navoji po colu             | 18                                   |
| Ø osnovne rupe             | 81,25 mm                             |
| Ø navoja                   | 82,55 mm                             |
| Vrsta navoja               | UNS                                  |
| Veličina navoja            | 3.1/4-18 UNS                         |
| Prevlaka                   | bez prevlake                         |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | C                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe  |
| Smjer rezanja              | desni                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrdla za navoje                     |