

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 4.1/4-10**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130050 4.1/4-10
GTIN	4062406053109
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 107,95 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 105,6 mm

**Tehnički opis**

Navoji po colu	10
Dubina navoja	161,925 mm
4-kutna drška □	44 mm
Broj steznih utora	12
Ø navoja	107,95 mm
Broj oštrica Z	12
Nagib navoja	2,54 mm
Ukupna duljina L	180 mm

Ø osnovne rupe	105,6 mm
Rezni materijal	HSS
Ø drške D <sub>s</sub>	56 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	4.1/4-10 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje