

Garant**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 3.1/4-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130050 3.1/4-8
GTIN	4062406052751
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 82,55 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D₃: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 79,5 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	3,175 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Broj steznih utora	8
Ø navoja	82,55 mm
Dubina navoja	123,83 mm
Ø osnovne rupe	79,5 mm
Broj oštrica Z	8
Navoji po colu	8

Ø drške D _s	50 mm
Rezni materijal	HSS
4-kutna drška □	39 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	3.1/4-8 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje