

**Garant**
**Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 2.1/2-18**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130056 2.1/2-18
GTIN	4062406055752
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 63,5 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 62,3 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	6
Navoji po colu	18
Ø osnovne rupe	62,3 mm
4-kutna drška □	39 mm
Ø navoja	63,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	50 mm
Dubina navoja	95,25 mm
Broj oštrica Z	6

Ukupna duljina L	160 mm
Nagib navoja	1,411 mm
Rezni materijal	HSS
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	2.1/2-18 UNS LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje