

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M30X1,75****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 130006 M30X1,75 |
| GTIN | 4062406009526 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,75 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D_s: 22 mm

4-kutna drška □: 18 mm

Ø osnovne rupe: 28,25 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|----------|
| Nagib navoja | 1,75 mm |
| Ø osnovne rupe | 28,25 mm |
| Ø navoja | 30 mm |
| Ukupna duljina L | 180 mm |
| Ø drške D _s | 22 mm |
| Rezni materijal | HSS E |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 4-kutna drška □ | 18 mm |
| Dubina navoja | 90 mm |
| Broj steznih utora | 4 |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H |
| Razred tolerancije | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Razred tolerancije | 6H +0,05 |
| Razred tolerancije | 6H +0,20 |
| Razred tolerancije | ISO 3 6G |
| Razred tolerancije | ISO 3X 6GX |
| Razred tolerancije | 7H |
| Razred tolerancije | 7HX |
| Razred tolerancije | 7G |
| Razred tolerancije | 7GX |
| Razred tolerancije | 6H +0,10 |
| Standard | DIN 376 |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Vrsta navoja | MF-LH |
| Veličina navoja | M30×1,75 |
| Prevlaka | TiN |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | B |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | lijevi |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |

Prsten u boji

nema

Vrsta proizvoda

Svrdla za navoje