

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M33X0,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130006 M33X0,75
GTIN	4062406009717
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,75 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 25 mm

4-kutna drška □: 20 mm

Ø osnovne rupe: 32,25 mm

**Tehnički opis**

Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20

Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Ukupna duljina L	180 mm
Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	99 mm
Nagib navoja	0,75 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Ø osnovne rupe	32,25 mm
Ø navoja	33 mm
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	20 mm
Broj steznih utora	4
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M33×0,75
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje