

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, TiN, tip: 2.5/8-8**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130055 2.5/8-8
GTIN	4062406054724
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 66,675 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 64,7 mm

**Tehnički opis**

4-kutna drška □	39 mm
Rezni materijal	HSS
Ø drške D <sub>s</sub>	50 mm
Broj steznih utora	6
Navoji po colu	8
Ukupna duljina L	160 mm
Broj oštrica Z	6
Dubina navoja	100 mm

Ø osnovne rupe	64,7 mm
Nagib navoja	3,175 mm
Ø navoja	66,675 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	2.5/8-8 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje