

**Garant****Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, TiN, tip: 3.3/4-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130055 3.3/4-10
GTIN	4062406055196
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 95,25 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 93 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	95,25 mm
Ø osnovne rupe	93 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	56 mm
4-kutna drška □	44 mm
Dubina navoja	142,88 mm
Rezni materijal	HSS
Navoji po colu	10
Ukupna duljina L	180 mm

Broj steznih utora	10
Nagib navoja	2,54 mm
Broj oštrica Z	10
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	3.3/4-10 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje