

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, MF: M4X0,7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130010 M4X0,7
GTIN	4062406011260
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Ø drške D _s	4,5 mm
Ø navoja	4 mm
Broj steznih utora	3
Dubina navoja	10 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H

Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Nagib navoja	0,7 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	63 mm
Standard	DIN 371
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	3,3 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M4×0,7
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje