

Garant**Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 3.3/4-4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130051 3.3/4-4
GTIN	4062406054083
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 4

Ø navoja: 95,25 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D_s: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 88,76 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	44 mm
Ø navoja	95,25 mm
Dubina navoja	142,88 mm
Broj oštrica Z	10
Ø drške D _s	56 mm
Broj steznih utora	10
Nagib navoja	6,35 mm

Navoji po colu	4
Rezni materijal	HSS
Ukupna duljina L	180 mm
Ø osnovne rupe	88,76 mm
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	3.3/4-4 UNC LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje