

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, TiN, tip: 2.5/16-16**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130055 2.5/16-16
GTIN	4062406054557
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 16

 $\varnothing$  navoja: 58,737 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

 $\varnothing$  drške  $D_s$ : 45 mm

 4-kutna drška  $\square$ : 35 mm

 $\varnothing$  osnovne rupe: 57,3 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	1,588 mm
Broj steznih utora	6
$\varnothing$ drške $D_s$	45 mm
Dubina navoja	88,11 mm
Ukupna duljina L	160 mm
$\varnothing$ navoja	58,737 mm
4-kutna drška $\square$	35 mm
Broj oštrica Z	6

Ø osnovne rupe	57,3 mm
Navoji po colu	16
Rezni materijal	HSS
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	2.5/16-16 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje