

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, MF: M1X0,25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130010 M1X0,25
GTIN	4062406010928
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	1 mm
Ukupna duljina L	40 mm
Broj steznih utora	2
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H

Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Ø drške D _s	2,5 mm
Nagib navoja	0,25 mm
Standard	DIN 371
4-kutna drška □	2,1 mm
Broj oštrica Z	2
Dubina navoja	2,5 mm
Ø osnovne rupe	0,75 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M1×0,25
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje