

Garant**Weldon produžetak, cilindričan, uzak, stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300415 16
GTIN	4045197701831
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Cilindrični držač s Weldon drškom i jednim steznim vijkom za stezanje alata. Dostupan prolazni otvor od Ø6 mm za **unutarnje hlađenje**.

Izvedba:

Izvedba steznog vijka: M14 × 1 – SKT 5

Prednost:

Uska konstrukcija i varijacije steznih duljina zaslužne su za minimalno ometanje kontura.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim prihvatnim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak br. 300416.

Tehnički opis

Ukupna duljina	156 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm
L ₁	100 mm
Ø D ₂	26 mm
Vanjski Ø D	25 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Stezni vijak za mikroprihvate veličina navoja M14	300416 M14
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
	308630 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30	308610 30
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308785 30