

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, MF: M45X0,75****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 130010 M45X0,75 |
| GTIN | 4062406014117 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

| | |
|------------------------|------------|
| Broj steznih utora | 4 |
| Ukupna duljina L | 220 mm |
| Ø osnovne rupe | 44,25 mm |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Ø drške D _s | 36 mm |
| 4-kutna drška □ | 29 mm |
| Dubina navoja | 112,5 mm |
| Ø navoja | 45 mm |
| Rezni materijal | HSS E |
| Standard | DIN 376 |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H |
| Razred tolerancije | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Razred tolerancije | 6H +0,05 |
| Razred tolerancije | 6H +0,20 |
| Razred tolerancije | ISO 3 6G |
| Razred tolerancije | ISO 3X 6GX |
| Razred tolerancije | 7H |
| Razred tolerancije | 7HX |
| Razred tolerancije | 7G |
| Razred tolerancije | 7GX |
| Razred tolerancije | 6H +0,10 |
| Nagib navoja | 0,75 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Veličina navoja | M45×0,75 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |