

Garant**VHM NC zabušivač 90° spiralni, TiAlN, Ø DC h6: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	121040 10
GTIN	4045197038579
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Precizno **centriran i brušen vrh alata**. **Lako zabušivanje i velika točnost** obrade. Stabilno zbog kratkih žljebova.

≥ Ø 6 mm sa steznom površinom HB.

Upotreba:

S kutom vrha od **90°** za zabušivanje i upuštanje u istoj operaciji, kada slijedi upotreba spiralnog svrdla manjeg Ø.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni Ø rupe (a ne za općeniti vanjski Ø rupe).

Tehnički opis

Tolerancija drške	h6
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ²	0,03 mm/okr
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	24 mm
Nazivni Ø D _c	10 mm
Ø drške D _s	10 mm
Ukupna duljina L	70 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača

Tolerancija nazivnog \emptyset	h6
Kut vrha	90 stupanj
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Navrtač

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	260 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	240 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	65 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	40 m/min	S
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
CuZn	prikladno	200 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

