

Garant**CDCT S40101, Vrsta: HB7035****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268520 HB7035
GTIN	4062406056902
Razred artikla	211

Opis

CDCT S40101 HB7035 Vrsta: HB7035
Lomač odvojenih čestica: SF
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,23 mm
Posmak f : 0,03 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 150 m/min
Brzina reza v_c sporedna primjena: 60 - 150 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,1 mm
Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 150 m/min
Vrsta	HB7035
Dubina reza a_p	0,05 - 0,23 mm

Dodatna primjena	K
Brzina reza v_c sporedna primjena	60 - 150 m/min
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	SF
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CDCT S40101
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje