

Garant**CDCT S40102, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268530 HU7310
GTIN	4062406057398
Razred artikla	21I

Opis

CDCT S40102 HU7310 Vrsta: HU7310
Lomač odvojenih čestica: AF
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,75 mm
Posmak f : 0,03 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 300 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	N
Vrsta	HU7310
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 300 m/min
Dubina reza a_p	0,05 - 0,75 mm

Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	AF
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CDCT S40102
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje