

Garant**GPCT S50102, Vrsta: HB7410****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268560 HB7410
GTIN	4062406057534
Razred artikla	211

Opis

GPCT S50102 HB7410 Vrsta: HB7410
Lomač odvojenih čestica: TIS
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,35 mm
Posmak f : 0,05 - 0,23 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 90 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 90 m/min
Lomač odvojenih čestica	TIS
Vrsta	HB7410
Glavna primjena	Ti
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,2 mm

Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	0,05 - 0,35 mm
Posmak f	0,05 - 0,23 mm/okr
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	GPCT S50102
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje