

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, MF: M31X0,5****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 130010 M31X0,5 |
| GTIN           | 4062406013165  |
| Razred artikla | 10N            |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Ø osnovne rupe     | 30,5 mm    |
| Ø navoja           | 31 mm      |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H   |
| Razred tolerancije | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H   |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Razred tolerancije | 6H +0,05   |
| Razred tolerancije | 6H +0,20   |
| Razred tolerancije | ISO 3 6G   |
| Razred tolerancije | ISO 3X 6GX |
| Razred tolerancije | 7H         |
| Razred tolerancije | 7HX        |
| Razred tolerancije | 7G         |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Razred tolerancije         | 7GX                                   |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                              |
| Ukupna duljina L           | 180 mm                                |
| Nagib navoja               | 0,5 mm                                |
| Broj oštrica Z             | 4                                     |
| Rezni materijal            | HSS E                                 |
| Standard                   | DIN 376                               |
| 4-kutna drška □            | 20 mm                                 |
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 25 mm                                 |
| Dubina navoja              | 77,5 mm                               |
| Broj steznih utora         | 4                                     |
| Vrsta navoja               | M                                     |
| Veličina navoja            | M31×0,5                               |
| Prevlaka                   | bez prevlake                          |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                            |
| Norma navoja               | DIN 13                                |
| Oblik rezanja              | C                                     |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe               |
| Smjer rezanja              | desni                                 |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                  |
| Vrsta proizvoda            | Svrdla za navoje                      |