

Garant**GPCT S50104, Vrsta: HB7410****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268570 HB7410
GTIN	4062406057589
Razred artikla	211

Opis

GPCT S50104 HB7410 Vrsta: HB7410
Lomač odvojenih čestica: TIS
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,35 mm
Posmak f : 0,05 - 0,23 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 90 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,05 - 0,35 mm
Glavna primjena	Ti
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 90 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7410
Rezni materijal	HM

Lomač odvojenih čestica	TIS
Posmak f	0,05 - 0,23 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	GPCT S50104
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje