

Garant**TDAT 070104, Vrsta: HB7410****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268640 HB7410
GTIN	4062406057855
Razred artikla	211

Opis

TDAT 070104 HB7410 Vrsta: HB7410
Lomač odvojenih čestica: TIS
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,23 mm
Posmak f : 0,05 - 0,23 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 90 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7410
Glavna primjena	Ti
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak f	0,05 - 0,23 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	TIS
Dubina reza a_p	0,05 - 0,23 mm
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 90 m/min

Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TDAT 070104
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje