

Garant**TDAT 070101, Vrsta: HB7035****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268620 HB7035
GTIN	4062406057732
Razred artikla	211

Opis

TDAT 070101 HB7035 Vrsta: HB7035

Lomač odvojenih čestica: SF

Dubina reza a_p : 0,05 - 0,23 mmPosmak f : 0,03 - 0,25 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 150 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 60 - 150 m/min**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	SF
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 150 m/min
Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Dubina reza a_p	0,05 - 0,23 mm
Dodatna primjena	K
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,1 mm

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c sporedna primjena	60 - 150 m/min
Vrsta	HB7035
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TDAT 070101
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje